



GreenVision All-in-one Solar Street Light

BRP715 LED180 CW Solar

Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et contrôleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et en top de mât. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumière lorsque cela est nécessaire.

Données du produit

Informations générales		Type de connexion au réseau	Hors réseau
Ballast/pilote inclus	Oui	Commandes et gradation	
Garantie	3 ans	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Possibilités de configuration	Configurable
Flux lumineux	18 000 lm	Interface de commande	Télécommande IR
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K	Profil de gradation solaire	Dimming along with microwave sensor
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Mécanique et boîtier	
Fonctionnement et électricité		Couleur du boîtier	Noir
Type de piles	Lithium fer phosphate	Longueur totale	1 345 mm
Capacité de la batterie (ampère-heure)	24 Ah	Largeur totale	366 mm
Tension de la batterie	25.6 V	Hauteur totale	133 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	2000	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	133 x 366 x 1345 mm
Type de panneau	Monocristallin	Emplacement de la batterie	Inbuilt
Tension du panneau	36 V	Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Intensité de crête du panneau	80 W	Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Type de contrôleur de charge	MPPT		
Câble	-		

GreenVision All-in-one Solar Street Light

Poids net (pièce)	16,720 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	-10 °C à 55 °C
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	50 000 h

Données du produit

Nom du produit de la commande	BRP715 LED180 CW Solar
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	BRP715 LED180 CW Solar
Full EOC	871951495415100
Code de commande	911401625908
Code 12NC	911401625908
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514954151
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8719514954151

Schéma dimensionnel

BRP715 LED180 CW Solar

