

PHILIPS

Lighting



GreenVision All-in-one Solar Street Light

BRP715 LED180 CW Solar

Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm pin mặt trời và bộ điều khiển sạc MPPT được tích hợp sẵn trong đèn. Nhôm đúc khuôn áp lực có độ bền và tuổi thọ cao. Giá đỡ cột được thiết kế đặc biệt cho phép lắp ở nhiều góc nghiêng khác nhau, lắp ngang và lắp trên đỉnh cột. Mô-đun LED có thể điều chỉnh để phân bố ánh sáng tốt hơn khi cần thiết.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Loại kết nối lưới	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Độc lập với lưới điện	
Thời hạn bảo hành	3 năm		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	18.000 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	5700 K	Khả năng đặt cấu hình	Cấu hình được
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70	Giao diện điều khiển	IR từ xa
		Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	Dimming along with microwave sensor
Vận hành và điện		Cơ khí và vỏ đèn	
Loại ắc quy	Lithium Ferro Phosphate	Màu vỏ đèn	Đen
Ampe giờ của ắc quy	24 Ah	Chiều dài tổng thể	1.345 mm
Điện áp ắc quy	25.6 V	Chiều rộng tổng thể	366 mm
Chu kỳ xả & sạc ắc quy	2000	Chiều cao tổng thể	133 mm
Loại Panel	Đơn tinh thể	Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	133 x 366 x 1345 mm
Điện áp Panel	36 V	Vị trí ắc quy	Inbuilt
Điện áp đỉnh của Panel	80 W	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Loại bộ điều khiển sạc	MPPT	Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Cáp	-	Trọng lượng tịnh (Bộ)	16,720 kg

GreenVision All-in-one Solar Street Light

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 °C đến 55 °C

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BRP715 LED180 CW Solar

Tên sản phẩm đầy đủ	BRP715 LED180 CW Solar
Mã sản phẩm đầy đủ	871951495415100
Mã đơn hàng	911401625908
Số vật liệu (12NC)	911401625908
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514954151
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8719514954151

Bản vẽ kích thước

BRP715 LED180 CW Solar

