

PHILIPS

Lighting



GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

BRP715 LED70 CW Solar Pro

Armatüre entegre edilmiş Lityum Ferro Fosfat bataryalı, güneş panelli ve MPPT şarj kontrol cihazlı güneş enerjili sokak lambası. Sağlamlık ve uzun ömür için basınçlı döküm alüminyum. Özel tasarımı direk montaj braketi farklı eğim açlarına, yanal ve direk üstü montaja olanak sağlar. Gerekliğinde ışığın daha iyi dağılması için ayarlanabilir LED modülü.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	7.200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	LiFePO4
Pil amper saat	42 Ah
Pil voltajı	12.8 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	18 V
Panel tepe gücü	80 W
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT

Kablo	-
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Solar dim etme profili	Dimming along with microwave motion sensor

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Siyah
Toplam uzunluk	1.345 mm
Genel genişlik	366 mm
Genel yükseklik	133 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	133 x 366 x 1345 mm
Malzeme	Alüminyum
Pil konumu	Inbuilt

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	15,340 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRP715 LED70 CW Solar Pro

Tam ürün adı	BRP715 LED70 CW Solar Pro
Tam ürün kodu	871951495417500
Sipariş kodu	95417500
Malzeme No. (12NC)	911401626108
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514954175
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514954175

Boyutlu çizim

