



GreenVision All-in-one Solar Street Light

BRP715 LED180 CW Solar 5

Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et contrôleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et en top de mât. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumière lorsque cela est nécessaire.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	18 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70

Fonctionnement et électricité	
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	24 Ah
Tension de la batterie	25.6 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	2000
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	36 V
Intensité de crête du panneau	80 W
Type de contrôleur de charge	MPPT
Câble	-

Type de connexion au réseau	Hors réseau
-----------------------------	-------------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Possibilités de configuration	Configurable
Profil de gradation solaire	Dimming along with microwave motion sensor

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Noir
Longueur totale	1 345 mm
Largeur totale	366 mm
Hauteur totale	133 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	133 x 366 x 1345 mm
Matériaux	Aluminium
Emplacement de la batterie	Inbuilt
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

GreenVision All-in-one Solar Street Light

Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Poids net (pièce)	16,720 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-10 °C à 55 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BRP715 LED180 CW Solar 5
Nom de produit complet	BRP715 LED180 CW Solar 5

Full EOC	871951495425000
Code de commande	911401626908
Code 12NC	911401626908
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514954250
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8719514954250

Schéma dimensionnel

