



Iluminação pública solar all-in-one GreenVision

BRP715 LED180 CW Solar 5

Luz de rua solar integrada com bateria de ferro-fosfato de lítio, painel solar e controlador de carga MPPT integrados na luminária. Alumínio fundido sob pressão para robustez e longa vida útil. O suporte de montagem em poste especialmente projetado permite diferentes ângulos de inclinação e montagem lateral e no topo do poste. Módulo LED ajustável para melhor distribuição de luz quando necessário.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	18.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
Color rendering index (CRI)	>70
Dados elétricos e de operação	
Tipo de bateria	LiFePO4
Amperes-hora da bateria	24 Ah
Tensão da bateria	25.6 V
Ciclos de carga e descarga da bateria	2000
Tipo de painel	Monocristalino
Tensão do painel	36 V
Potência de pico do painel	80 W
Tipo do controlador de carga	MPPT

Cabo	-
Tipo de conexão em rede	Fora do grid
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Configurabilidade	Configurável
Perfil de dimerização solar	Dimming along with microwave motion sensor
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Preto
Comprimento geral	1.345 mm
Largura total	366 mm
Altura geral	133 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	133 x 366 x 1345 mm
Material	Alumínio
Local da bateria	Inbuilt

Iluminação pública solar all-in-one GreenVision

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato
Peso líquido (peça)	16,720 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BRP715 LED180 CW Solar 5
------------------------------	--------------------------

Nome do produto completo	BRP715 LED180 CW Solar 5
Full EOC	871951495425000
Descrição do código local	BRP715 LED180 CW Solar 5 T304
Código de encomenda	911401626908
Nº do material (12NC)	911401626908
Código local	911401626908
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514954250
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8719514954250

Desenho dimensional

