



Farola solar todo en uno GreenVision

BRP715 LED50 CW Solar Pro 5

Farola solar integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida útil. El clip de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje superior y lateral en poste. Módulo LED orientable para una mejor distribución de la luz cuando sea necesario.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	5,000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Índice de producción de color (IRC)	>70

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	30 Ah
Voltaje de la batería	12.8 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000
Tipo de panel	Monocristalino
Voltaje del panel	18 V
Potencia en vatios máxima del panel	50 W
Tipo de controlador de carga	MPPT
Cable	-

Tipo de conexión de red	Fuera de la red
-------------------------	-----------------

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	Configurable
Perfil de regulación solar	Dimming along with microwave motion sensor

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Longitud total	910 mm
Ancho total	366 mm
Altura total	133 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	133 x 366 x 910 mm
Material	Aluminio
Ubicación de la batería	Inbuilt
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato

Farola solar todo en uno GreenVision

Peso neto (pieza)	12.280 kg	Full EOC	871951495426700
Aprobación y aplicación		Código del pedido	911401627008
Marca CE	Sí	N.º de material (12NC)	911401627008
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C	Numerador: cantidad por paquete	1
Información del producto		EAN/UPC: producto/caja	8719514954267
Nombre del producto del pedido	BRP715 LED50 CW Solar Pro 5	Numerador: paquetes por caja externa	1
Nombre del producto completo	BRP715 LED50 CW Solar Pro 5	EAN/UPC - Caja	8719514954267

Plano de dimensiones

