PHILIPS

Lighting

FlowBase G2

BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 5700 lm, 40 W, 740 blanco neutro, Analógico, Clase de seguridad I

Un diseño de iluminación que garantiza seguridad y buena visibilidad es un elemento clave en el éxito de todo proyecto de túneles. Philips FlowBase G2 combina un diseño compacto, fiabilidad y asequibilidad en un paquete completo para ofrecer la solución perfecta en iluminación para cada aplicación en túneles.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Rendimiento

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	5,700 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	140 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	40 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0,5 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Analógico

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud total	374 mm
Ancho total	123 mm
Altura total	91 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	91 x 123 x 374 mm
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato

FlowBase G2

Peso neto (pieza)	1.700 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 a +55 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2
Nombre del producto completo	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2
Full EOC	692234197924899
Código del pedido	911401629807
N.° de material (12NC)	911401629807
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6922341979248
Numerador: paquetes por caja externa	2
EAN/UPC - Caja	6922341979248

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.