



# FlowBase G2

## BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 5700 lm, 40 W, Branco neutro 740, Analógico, Classe de segurança I

Um design de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

### Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Escala de valor	Desempenho
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	5.700 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140 lm/W
Color rendering index (CRI)	>70
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	40 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	Analógico
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor óptico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento geral	374 mm
Largura total	123 mm
Altura geral	91 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	91 x 123 x 374 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor óptico	Microlente óptica de policarbonato

## FlowBase G2

Peso líquido (peça)	1,700 kg
---------------------	----------

### Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 55 °C

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2
Nome do produto completo	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2

Full EOC	692234197924899
Descrição do código local	LUMINARIA LED BWP352 LED57/NW 40W DM2 G2
Código de encomenda	911401629807
Nº do material (12NC)	911401629807
Código local	911401629807
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6922341979248
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC - caixa	6922341979248

## Desenho dimensional

