PHILIPS

Lighting

# FlowBase G2

## BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 7600 lm, 60 W, Branco neutro 740, Analógico, Classe de segurança I

Um design de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Driver incluído** | Sim |
| **Etiqueta de serviço** | Sim |
| **Escala de valor** | Desempenho |

| Dados técnicos de luz | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 7.600 lm |
| **Temperatura de cor correlacionada (nom.)** | 4000 K |
| **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)** | 140 lm/W |
| **Color rendering index (CRI)** | >70 |
| **Cor da fonte de luz** | Branco neutro 740 |

| Dados elétricos e de operação | |
|---|---|
| **Tensão de entrada** | 220 a 240 V |
| **Line Frequency** | 50 or 60 Hz |
| **Consumo de energia** | 60 W |
| **Fator de potência (fração)** | 0.9 |
| **Conexão** | Cabos/fios suspensos |
| **Cabo** | Cabo de 0,5 m sem plugue |
| **Proteção/Classe IEC** | Classe de segurança I |

| Controles e dimerização | |
|---|---|
| **Regulável** | Sim |
| **Interface de controle** | Analógico |

| Dados mecânicos e de compartimento | |
|---|---|
| **Material do compartimento** | Alumínio fundido |
| **Tipo de acessório de lente/difusor ótico** | Policarbonato |
| **Cor do compartimento** | Cinza escuro |
| **Comprimento geral** | 374 mm |
| **Largura total** | 123 mm |
| **Altura geral** | 91 mm |
| **Dimensões (altura x largura x profundidade)** | 91 x 123 x 374 mm |
| **Código de proteção de entrada** | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] |
| **Código de proteção mecânica contra impactos** | IK08 [6 J] |
| **Tipo de acessório de difusor ótico** | Microlente óptica de policarbonato |

# FlowBase G2

| | |
|---|---|
| **Peso líquido (peça)** | 1,700 kg |

## Aprovação e aplicação

| | |
|---|---|
| **Marca CE** | Sim |
| **Intervalo de temperatura ambiente** | -40 a 55 °C |

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerância do fluxo luminoso** | +/-10% |
| **Tolerância de consumo de energia** | +/-10% |

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2 |
| **Nome do produto completo** | BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2 |
| **Descrição do código local** | BWP352 LED84/NW 60W 220-240V DM2 G2 |
| **Código de encomenda** | 911401630007 |
| **Nº do material (12NC)** | 911401630007 |
| **Código local** | 911401630007 |
| **Numerador — Quantidade por embalagem** | 1 |
| **Numerador SAP — Embalagens por exterior** | 2 |

## Desenho dimensional



© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.