



FlowBase G2

BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 7600 lm, 60 W, Branco neutro 740, Analógico, Classe de segurança I

Um design de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Escala de valor	Desempenho
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	7.600 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140 lm/W
Color rendering index (CRI)	>70
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	60 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	Analógico
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento geral	374 mm
Largura total	123 mm
Altura geral	91 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	91 x 123 x 374 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato

FlowBase G2

Peso líquido (peça)	1,700 kg	Nome do produto completo	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2
Aprovação e aplicação		Descrição do código local	BWP352 LED84/NW 60W 220-240V DM2 G2
Marca CE	Sim	Código de encomenda	911401630007
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 55 °C	Nº do material (12NC)	911401630007
Desempenho inicial (compatível com IEC)		Código local	911401630007
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%	Numerador — Quantidade por embalagem	1
Tolerância de consumo de energia	+/-10%	Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2		

Desenho dimensional

