FlowBase G2

BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 13900 lm, 100 W, 740 blanc neutre, Analogique, Classe électrique I

Une conception d'éclairage garantissant à la fois sécurité et bonne visibilité est un élément clé de la réussite de tout projet d'éclairage de tunnel. Philips FlowBase G2 associe design compact, fiabilité, et prix économique dans une solution d'éclairage qui s'adaptera parfaitement à toute application pour tunnel.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui
Échelle de valeur	Performance

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	13 900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	140 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Température de couleur	740 blanc neutre

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	100 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 0,5 m sans prise
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Interface de commande	Analogique

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris foncé
Longueur totale	675 mm
Largeur totale	123 mm
Hauteur totale	91 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	91 x 123 x 675 mm
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [6 J]
Type de cache optique/de lentille	Optique à microlentilles en polycarbonate

FlowBase G2

Poids net (pièce)	2,600 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-40 à +55 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2
Nom de produit complet	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2
Code de commande	911401630507
Code 12NC	911401630507
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2

Schéma dimensionnel



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.