# CoreLine Highbay Gen5

## BY122P G5 LED300S/840 PSU WB

CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK08

Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lichtbron vervangbaar** | Nee |
| **Aantal VSA's** | 1 unit |
| **Driver/VSA inbegrepen** | Ja |
| **Servicetag** | Ja |
| **Lamptype** | LED |
| **Waardeschaal** | Beter |
| **Garantieperiode** | 5 jaar |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|---|
| **Lichtstroom** | 31.000 lm |
| **Verzadigd rood (R9)** | <50 |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 4000 K |
| **Lichtrendement (gespec.) (nom.)** | 171 lm/W |
| **Kleurweergave-index (CRI)** | >80 |
| **Kleur lichtbron** | 840 neutraalwit |
| **Optiektype** | Brede bundel |
| **Bundelspreiding armatuur** | 85° x 85° |
| **Unified Glare Rating (UGR)** | 25 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 220 tot 240 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 or 60 Hz |
| **Aanloopstroom** | 54 A |
| **Aanlooptijd inschakelpiek** | 0,75 ms |
| **Energieverbruik** | 181 W |
| **Arbeidsfactor** | 0.95 |
| **Aansluiting** | Aansluitunit, 3-polig |
| **Kabel** | Kabel 0,3 m met connector 3-polig |
| **Aantal producten op MCB van 16 A type B** | 6 |
| **Geschikt voor willekeurige schakeling** | Ja |
| **IEC beschermingsklasse** | Veiligheidsklasse I |
| **Totale harmonische vervorming** | 15 % |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# CoreLine Highbay Gen5

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Nee |
| **Driver/voedingsunit/transformator** | Voedingsunit (aan/uit) |
| **Lichtregeling** | - |
| **Constante lichtopbrengst** | Nee |
| **Maximaal dimniveau** | Niet van toepassing |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Gietaluminium |
| **Reflectormateriaal** | - |
| **Materiaal optiek** | Polycarbonaat |
| **Materiaal optische lichtkap/lens** | Polycarbonaat |
| **Fixation material** | - |
| **Kleur behuizing** | Grijs |
| **Afwerking optische lichtkap/lens** | Helder |
| **Totale hoogte** | 99 mm |
| **Totale diameter** | 393 mm |
| **Beschermingsklasse** | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| **IK-classificatie** | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme] |
| **Nettogewicht (per stuk)** | 4,190 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **Gloeidraadtest** | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| **Brandbaarheidsmarkering** | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| **CE-markering** | Ja |
| **ENEC-markering** | ENEC-markering |
| **Fotobiologisch risico** | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| **Specificatie van fotobiologisch risico** | 18,2 m |
| **Conform EU RoHS-richtlijn** | Ja |
| **Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq** | 35 °C |
| **Flikkerwaarde (PstLM)** | 0,5 |
| **Stroboscoopeffectwaarde (SVM)** | 1 |
| **Bereik omgevingstemperatuur** | -30 tot +50 °C |

| Initiële prestaties (conform IEC) | |
|---|---|
| **Tolerantie lichtstroom** | +/-10% |
| **Aanvankelijke kleurkwaliteit** | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| **Tolerantie energieverbruik** | +/-10% |
| **Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)** | SDCM≤5 |

| Prestaties gedurende tijd (conform IEC) | |
|---|---|
| **Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur** | 5 % |
| **Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur** | 10 % |
| **Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur** | L85 |
| **Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur** | L75 |

| Duurzaamheidsgegevens | |
|---|---|
| **Sustainability rating** | Unclassified |
| **Reparatieklasse** | Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden. |
| **Ingebedde koolstof (A1-A3)** | 93,4 kg $CO_2e$ |
| **Verhouding van bewerkte materialen in product** | 6,17 % |
| **Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct** | 55,7 % |
| **GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid** | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh) |
| **GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid** | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh) |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB |
| **Volledige productnaam** | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB |
| **Full EOC** | 871951495601800 |
| **Bestelcode** | 8719514956018 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 911401632708 |
| **Lokale code** | 8719514956018 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 8719514956018 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 1 |
| **EAN/UPC - Case** | 8719514956018 |

# CoreLine Highbay Gen5

## Maatschets




## Fotometrische gegevens




**Polar Normal (separate) - 911401632708**

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.