



# GreenUp Round Highbay

## BY518P LED300/CW PSU WB GM

GreenUp Round Highbay, 207 W, 30000 lm, 6500 K

Berbagai lampu GreenUp Round Highbay menghadirkan keseimbangan optimal antara performa dasar dan harga. Kelompok produk ini menawarkan beragam produk dengan beragam pilihan, spesifikasi bersaing, serta kualitas dan keandalan jangka panjang. Rangkaian produk ini cocok untuk sebagian besar aplikasi industri.

### Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		0.95
Tag servis	Ya	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	6
Tangga penawaran	Kinerja	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	30.000 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	143 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	bahan perumahan	Aluminium
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Material penutup optik	Polikarbonat
Area proyeksi efektif	0,06 m <sup>2</sup>	Warna Housing	Abu-abu
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Matte
Tegangan Masuk	220-240 V	Tinggi keseluruhan	99 mm
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Diameter keseluruhan	416 mm
Lonjakan arus	0,88 A	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Konsumsi Daya	207 W	Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]

# GreenUp Round Highbay

Tipe penutup optik	Lensa
Berat Bersih (Bagian)	3,700 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.316, 0.332) SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

## Data Produk

Nama produk pesanan	BY518P LED300/CW PSU WB GM
Nama lengkap produk	BY518P LED300/CW PSU WB GM
Kode produk lengkap	871951453657999
Kode urutan	911401648107
No. Material (12NC)	911401648107
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514536579
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2
EAN/UPC - Kantung	8719514536579

## Dimensional drawing

