



GreenUp Round Highbay

BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 NB LA

GreenUp Round Highbay, 207 W, 30000 lm, 6500 K

La variedad de campanas LED para montaje de gran altura GreenUp proporciona el equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. La familia cubre una gran variedad de productos con una gama de opciones, especificaciones competitivas y calidad de largo plazo y confiabilidad. La variedad es apta para las aplicaciones más industriales.

Datos del producto

Información general			
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Corriente de irrupción	0,88 A
Etiqueta de Servicio	Sí	Consumo de energía	207 W
Nivel	Rendimiento	Factor de potencia (fracción)	0.95
Información técnica sobre la luz		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	6
Flujo luminoso	30.000 lm	Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Controles y atenuación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	143 lm/W	Regulable	No
Índice de producción de color (IRC)	>80	Interfaz de control	-
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría	Mecánica y carcasa	
Área proyectada efectiva	0,06 m ²	Material de la carcasa	Aluminio
Operación y aspectos eléctricos		Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Voltaje de entrada	220-240 V	Color de la carcasa	Gris
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
		Altura total	99 mm
		Diámetro total	416 mm

GreenUp Round Highbay

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	Nombre del producto completo	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 NB LA
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]	Full EOC	871951452936600
Tipo de cubierta óptica	Lente	Descripción de código local	Campana GreenUp 207 W [29510 lm]
Peso neto (pieza)	3,700 kg	Código del pedido	911401650907
Aprobación y aplicación		N.º de material (12NC)	911401650907
Marca CE	Sí	Código local	911401650907
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C	Numerador: cantidad por paquete	1
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)		EAN/UPC: producto/caja	8719514529366
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%	Numerador: paquetes por caja externa	1
Cromaticidad inicial	(0.316, 0.332) SDCM<5	EAN/UPC - Caja	8719514529366
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%		
Información del producto			
Nombre del producto del pedido	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 NB LA		

Plano de dimensiones

