



Tango Pro

BVP564 LED530/757 310W EP AMB

Tango Pro, 53000 lm, 310 W, 757 soğuk beyaz, 91.6° x 55.1° x 34°, sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Philips Tango Pro LED projektör, Philips Tango LED projektörün beşinci neslidir. Tango Pro, kompakt ama zarif bir tasarımda sektördeki en iyi verimliliği sunarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Aydınlatma armatürü, alan aydınlatmasından eğlence amaçlı spor tesislerine kadar çok çeşitli alanlara uygulanabilir. LED sürücüsü, dünya çapında tanınan güvenlik standartlarını karşılayan kompakt ve sağlam bir muhafazayla gelir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Modüler, akıcı armatür silüeti görsel açıdan dengeli bir tasarım sunar. Philips Tango Pro LED projektör, daha parlak ve daha güvenli ortamlar yaratmak için tasarlanmıştır. En son LED teknolojisiyle desteklenen Tango Pro, hem ışık dağılımı hem de UltraEfficiency 170lm/W ile 200lm/W'a kadar üstün performans sunar. Uzun armatür ömrü ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarınızı destekler.

Güvenlik ve uyarılar

- Kıyı şeridi uygulamaları için 2.000 saat (veya üstü) MSP önerilir (aşınma ve yıpranma hasarlarına ilişkin sorumluluk muafıdır)
- Kimyasal endüstriyel alanlar için uygun değildir
- Hareketli nesnelere üzerine kurulum için uygun değildir

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Tertibat dahildir | Evet | | 5700 K |
| Değer merdiveni | Performans | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 171 lm/W |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Renk oluşturma dizini (CRI) | 70 |
| Işık Akısı | 53.000 lm | Işık kaynağının ışın açısı | 120 ° |
| | | Işık kaynağı rengi | 757 soğuk beyaz |
| | | Optik sistem türü | 35° ikili asimetrik optik |

Tango Pro

| | |
|--|---------------------|
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 91.6° x 55.1° x 34° |
| Etkili projeksiyon alanı | 0,23 m ² |

Çalıştırma ve Elektrik

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Hat Frekansı | 50 or 60 Hz |
| Kalkış Akımı | 156 A |
| Ani akım süresi | 0,174 ms |
| Güç Tüketimi | 310 W |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.95 |
| Bağlantı | Boştaki kablo uçları/teller |
| Kablo | Fişsiz 1,0 m uzunluğunda kablo |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 4 |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |

Kontroller ve Dim Etme

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Dim Edilebilir | 1-10 V |
| Kontrol arayüzü | sürücüyü bağlı (1 - 10 V, DALI...) |
| Maksimum dim seviyesi | 10% |

Mekanik ve Muhafaza

| | |
|------------------------|--|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum dökme kalıp ADC1 - alaşım derecesi (EN AC-47100) |
| Optik sistem malzemesi | Polikarbon |
| Optik kapak malzemesi | Polikarbon |
| Muhafaza Rengi | RAL7040 |
| Montaj cihazı | Montaj ayağı |
| Optik kapak kaplaması | Şeffaf |
| Toplam uzunluk | 508 mm |

| | |
|--|--|
| Genel genişlik | 555 mm |
| Genel yükseklik | 77 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 77 x 555 x 508 mm |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 [6 J] |
| Optik kapak tipi | Polikarbon |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 10,580 kg |

Onay ve Uygulama

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Alev alma işareti | - |
| CE işareti | Evet |
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 °C ila 40 °C |


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------|-------------|
| Işık akısı toleransı | -10% / +10% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Ürün Verileri

| | |
|--|-------------------------------|
| Sipariş ürün adı | BVP564 LED530/757 310W EP AMB |
| Tam ürün adı | BVP564 LED530/757 310W EP AMB |
| Sipariş kodu | 911401651009 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401651009 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |

Boyutlu çizim



Tango Pro

