



## RoadFlair Pro

Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)
<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	423 mm
Lebar keseluruhan	189 mm
Tinggi keseluruhan	95 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	95 x 189 x 423 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kubah bening
Berat Bersih (Bagian)	3,350 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda CE	Ya

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-7%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
<b>Data Produk</b>	
Nama produk pesanan	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM
Nama lengkap produk	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM
Kode produk lengkap	872110331028600
Kode urutan	911401652208
No. Material (12NC)	911401652208
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8721103310286
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8721103310286

