

RoadFlair Pro

Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI..)
-------------------	-----------------------------------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	493 mm
Lebar keseluruhan	189 mm
Tinggi keseluruhan	95 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	95 x 189 x 493 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kubah bening
Berat Bersih (Bagian)	3,450 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
----------	----

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-7%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM
Nama lengkap produk	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM
Kode urutan	911401655308
No. Material (12NC)	911401655308
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

