



# RoadFlair Pro

## BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM

RoadFlair Pro, 22900 lm, 140 W, 740 neutral white, tergantung driver (1-10V, DALI...), Keamanan kelas I

Pemerintah kota sangat mengutamakan penghematan energi karena kenaikan harga energi semakin menekan anggaran. Penerangan jalan menghabiskan banyak energi, sehingga peningkatan skala besar ke lampu jalan LED hemat energi merupakan hal mendasar bagi upaya penghematan biaya kota. RoadFlair Pro telah ditingkatkan untuk meminimalkan biaya sekaligus memaksimalkan daya penerangan, keamanan, dan fungsionalitas. Dan bagian terbaiknya - RoadFlair Pro menawarkan desain yang ramping, sehingga mempertahankan estetika yang menarik di jalanan kota. Lampu jalan ini tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga menawarkan kinerja yang luar biasa. Teknologi masa depan dipadukan dengan daya penerangan tinggi (160 lm/W dan 200 lm/W), desain inovatif, dan konektivitas cerdas dalam cahaya yang membuat jalan Anda terlihat lebih cerah dan lebih baik

### Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Tangga penawaran	Spesifikasi

  

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	22.900 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	160 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Warna sumber cahaya	740 neutral white

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	140 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Unit koneksi 5 pin
Kabel	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

  

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya

## RoadFlair Pro

Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)
-------------------	------------------------------------

### Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	578 mm
Lebar keseluruhan	189 mm
Tinggi keseluruhan	96 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	96 x 189 x 578 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kubah bening
Berat Bersih (Bagian)	3,760 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
----------	----

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-7%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM
Nama lengkap produk	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM
Kode urutan	911401656608
No. Material (12NC)	911401656608
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

