



RoadFlair Pro, 2300 lm, 13 W, 740 ntr beyaz, srcye baėlı (1 – 10 V, DALI...), Gvenlik sınıfı II

Belediyeler, enerji fiyatlarındaki artışların btçeler zerindeki baskıyı artırmalarıyla enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla nem veriyor. Sokak aydınlatması nemli miktarda enerji tktir, dolayısıyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarına ynelik geniř aplı iyileřtirmeler, řehirlerin maliyet tasarrufu abaları aısından temel neme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, gvenliėi ve iřlevselliėi en st dzeye ıkarırken maliyetleri en aza indirmek iin ykseltildi. En gzel yanı da RoadFlair Pro, řehir sokaklarında ekici estetiėini koruyan, akıcı bir tasarıma sahip. Bu sokak lambaları sadece gzel grnmekle kalmaz, aynı zamanda mkemmel performans da sunar. Geleceėe ynelik teknoloji, yksek verimlilik (160 lm/W ve 200 lm/W), yeniliki tasarım ve akıllı baėlantı zelliklerini, sokaėınızı daha parlak ve daha iyi gsteren bir lambada bir araya getirir.

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Deėer merdiveni	Teknik zellikler

Iřık Teknik Ayrıntıları

Iřık Akısı	2.300 lm
İliřkili Renk Sıcaklıėı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W
Renk oluřturma dizini (CRI)	>70
Iřık kaynaėı rengi	740 ntr beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	13 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	5 kutuplu bağlantı ünitesi
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...)

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	423 mm
Genel genişlik	189 mm
Genel yükseklik	131 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	131 x 189 x 423 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Şeffaf kubbe
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,100 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP591 LED23/NW 15W DWP II PSD P7L8ANZ
Tam ürün adı	BRP591 LED23/NW 15W DWP II PSD P7L8ANZ
Tam ürün kodu	872016973598900
Sipariş kodu	73598900
Malzeme No. (12NC)	911401656708
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169735989
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8720169735989