



Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

BY020Z G2 ALU

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay, Accessory, Aluminium

Seria Ledinaire highbay obejmuje zestaw opraw LED highbay dostępnych od ręki, które oferują wysoką jakość Philips w konkurencyjnej cenie. Niezawodny, energooszczędny i przystępny cenowo. Ledinaire highbay umożliwia prostą i elastyczną instalację – na haku lub opcjonalnym uchwycie. Produkty można montować z opcjonalnymi reflektorami redukującymi oślnienie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Całkowita średnica	
Service Tag	Nie		382 mm
Tier	Wartość	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	156 x 382 x 382 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Materiał	Aluminium
Napięcie wejściowe	- V	Kod stopnia ochrony	-
Częstotliwość linii	- Hz	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Klasa ochrony IEC	-	Kolor akcesorium	Aluminium
Mechanika i korpus		Waga netto (szt.)	0,500 kg
Całkowita długość	382 mm	Certyfikaty i zastosowania	
Całkowita szerokość	382 mm	Znak CE	Tak
Całkowita wysokość	156 mm	Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BY020Z G2 ALU
Pełna nazwa produktu	BY020Z G2 ALU
Full EOC	871951453017199
Kod zamówienia	53017199
Materiał Nr (12NC)	911401657907

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514530171
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8719514939424

Rysunki techniczne

