



Lampu Tembak LED Tango G4

BVP491 LED93/NW 70W SWB

Lampu Tembak LED Tango G4, 9300 lm, 70 W, Putih, tergantung driver (1-10V, DALI...), Keamanan kelas I

Lampu tembak LED Philips Tango G4 merupakan jajaran LED Tango generasi ke-4. Rangkaian lampu baru yang menghadirkan daya penerangan lebih tinggi dan memiliki area windage yang dioptimalkan, serta lebih ringan berkat desain teknisnya. Pengenalan produk ini merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area dan olahraga rekreasi. Produk ini menggabungkan sumber cahaya LED terbaru, sistem optik satu bagian, heat sink, dan driver dalam housing yang ringkas dan kuat sesuai standar keamanan yang diakui secara global. Heat sink yang didesain secara khusus memadukan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan luar biasa. Didukung teknologi LED, lampu sorot Tango G4 LED menghadirkan performa superior dan masa pakai lebih lama, membawa pencahayaan area ke tingkat baru.

Warnings and Safety

- harap perhatikan petunjuk pemasangan

Product data


Informasi Umum		Teknis Lampu	
Driver tercakup	Ya	Flux Cahaya	9.300 lm
Tag servis	Ya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Teknologi Pencahayaan	LED	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W
Tangga penawaran	Kinerja	Indeks renderasi warna (CRI)	>70
		Warna sumber cahaya	Putih

Lampu Tembak LED Tango G4

Area proyeksi efektif	0,08 m ²
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	46 A
Konsumsi Daya	70 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	11
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	266 mm
Lebar keseluruhan	386 mm
Tinggi keseluruhan	84 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	84 x 386 x 266 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kaca
Berat Bersih (Bagian)	5.000 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP491 LED93/NW 70W SWB
Nama lengkap produk	BVP491 LED93/NW 70W SWB
Kode produk lengkap	692234197815900
Kode urutan	911401658307
No. Material (12NC)	911401658307
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6922341978159
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6922341978159

Dimensional drawing



Lampu Tembak LED Tango G4

