



Lampu Tembak LED Tango G4

BVP491 LED136/NW 100W SWB

Lampu Tembak LED Tango G4, 13600 lm, 100 W, Putih, tergantung driver (1-10V, DALI...), Keamanan kelas I

Lampu tembak LED Philips Tango G4 merupakan jajaran LED Tango generasi ke-4. Rangkaian lampu baru yang menghadirkan daya penerangan lebih tinggi dan memiliki area windage yang dioptimalkan, serta lebih ringan berkat desain teknisnya. Pengenalan produk ini merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area dan olahraga rekreasi. Produk ini menggabungkan sumber cahaya LED terbaru, sistem optik satu bagian, heat sink, dan driver dalam housing yang ringkas dan kuat sesuai standar keamanan yang diakui secara global. Heat sink yang didesain secara khusus memadukan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan luar biasa. Didukung teknologi LED, lampu sorot Tango G4 LED menghadirkan performa superior dan masa pakai lebih lama, membawa pencahayaan area ke tingkat baru.

Warnings and Safety

- harap perhatikan petunjuk pemasangan

Product data

| Informasi Umum | | Teknis Lampu | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Driver tercakup | Ya | Flux Cahaya | 13.600 lm |
| Tag servis | Ya | Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 4000 K |
| Teknologi Pencahayaan | LED | Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 140 lm/W |
| Tangga penawaran | Kinerja | Indeks renderasi warna (CRI) | >70 |
| | | Warna sumber cahaya | Putih |

Lampu Tembak LED Tango G4

| | |
|---|---|
| Area proyeksi efektif | 0,08 m ² |
| Pengoperasian dan Kelistrikan | |
| Tegangan Masuk | 220-240 V |
| Frekuensi Garis | 50 to 60 Hz |
| Lonjakan arus | 46 A |
| Konsumsi Daya | 100 W |
| Faktor Daya (Fraksi) | 0.95 |
| Koneksi | Kabel/kawat penghubung |
| Kabel | Kabel 0,5 m tanpa konektor |
| Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 11 |
| Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I |
| Kontrol dan Peredupan | |
| Dapat diredupkan | Tidak |
| Antarmuka kontrol | tergantung driver (1-10V, DALI...) |
| Mekanis dan Housing | |
| bahan perumahan | Aloi Aluminium |
| Material penutup optik | Polikarbonat |
| Warna Housing | Abu-abu |
| Panjang keseluruhan | 266 mm |
| Lebar keseluruhan | 386 mm |
| Tinggi keseluruhan | 84 mm |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar) | 84 x 386 x 266 mm |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Kode pelindung dampak mekanis | IK08 [5 J perlindungan vandalisme] |
| Tipe penutup optik | Kaca |
| Berat Bersih (Bagian) | 5.000 kg |

Penyetujuan dan Aplikasi

| | |
|----------------------|---|
| Tanda dapat menyala | Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal |
| Tanda CE | Ya |
| Kisaran suhu ambient | -40 hingga +50 °C |


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

| | |
|-------------------------|--------|
| Toleransi fluks cahaya | +/-10% |
| Kromatisitas awal | 7 |
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |

Data Produk

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nama produk pesanan | BVP491 LED136/NW 100W SWB |
| Nama lengkap produk | BVP491 LED136/NW 100W SWB |
| Kode produk lengkap | 692234197817300 |
| Kode urutan | 911401658507 |
| No. Material (12NC) | 911401658507 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 6922341978173 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1 |
| EAN/UPC - Kantung | 6922341978173 |

Dimensional drawing



Lampu Tembak LED Tango G4

