



RoadFlair Pro

BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM

RoadFlair Pro, 39200 lm, 240 W, 740 нейтральний білий, залежить від драйвера (1–10 V, DALI...), Клас безпеки I

Муніципалітети цінують енергозбереження більше, ніж будь-коли, оскільки зростання цін на енергоносії створює зростаючий тиск на бюджети. Вуличне освітлення споживає значну кількість енергії, тому масштабна заміна вуличних ліхтарів на енергоефективні LED ліхтарі є значним кроком до економії міських бюджетів. RoadFlair Pro було оновлено для мінімізації витрат, одночасно максимізуючи ефективність, безпеку та функціональність. А найкраще те, що RoadFlair Pro пропонує обтічний дизайн, тому він зберігає привабливу естетику на міських вулицях. Ці вуличні ліхтарі не лише гарно виглядають, але й пропонують чудову продуктивність. Технологія майбутнього поєднується з високою ефективністю (160 лм/Вт та 200 лм/Вт), інноваційним дизайном та розумним підключенням у світильнику, який зробить вашу вулицю яскравішою та кращою.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так
Сходи вартості	Специфікація
Світлотехнічні	
Світловий потік	39 200 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	160 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
Колір джерела світла	740 нейтральний білий

Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	220–240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Споживана потужність	240 W
Коефіцієнт потужності (частка)	0.95
Підключення	3'єднувальна коробка на 5 полюсів
Кабель	-
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так

RoadFlair Pro

Інтерфейс керування	залежить від драйвера (1–10 В, DALI...)
Механічні деталі й корпус	
Матеріал корпусу	Штампований алюміній
Матеріал світлорозсіювача	Полікарбонат
Колір корпусу	Сірий
Загальна довжина	709 mm
Загальна ширина	189 mm
Загальна висота	96 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	96 x 189 x 709 mm
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Безбарвний абажур
Вага нетто (шт.)	4,340 kg
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +50 °C
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-7%
Допуск споживання енергії	+/-10%
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM
Повна назва виробу	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM
Код замовлення	911401661108
Номер матеріалу (12NC)	911401661108
Чисельник — кількість в упаковці	1
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1

Розміри

