



RoadFlair Pro

BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM

RoadFlair Pro, 40300 lm, 250 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...), Cấp an toàn I

Các đô thị hiện đang cực kỳ chú trọng đến chiến lược tiết kiệm năng lượng hơn bao giờ hết, vì giá năng lượng tăng cao sẽ gây áp lực lên ngân sách. Hệ thống chiếu sáng đường phố tiêu thụ khá nhiều năng lượng. Vì vậy, hoạt động nòng cốt để giúp thành phố tiết kiệm chi phí là phải nâng cấp hệ thống đèn LED đường phố trên quy mô lớn. Chúng tôi nâng cấp đèn RoadFlair Pro để giảm thiểu chi phí, đồng thời tăng tối đa hiệu quả, sự an toàn và chức năng. Quan trọng nhất – RoadFlair Pro có thiết kế được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho đường phố. Dòng đèn đường này không những có hình thức đẹp mà còn mang lại hiệu suất tuyệt vời nhờ công nghệ đón đầu tương lai, kết hợp với hiệu suất cao (160 lm/W và 200 lm/W), thiết kế cải tiến và khả năng kết nối thông minh, giúp đường phố thêm sáng sủa và đẹp mắt

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thô dịch vụ	Có
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	40.300 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	160 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	250 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Bộ đấu nối 5 cực
Cáp	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)

RoadFlair Pro

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Xám
Chiều dài tổng thể	726 mm
Chiều rộng tổng thể	244 mm
Chiều cao tổng thể	95 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	95 x 244 x 726 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Vòng trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	6,770 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
--------	----

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
------------------------------	---------------

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-7%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM
Mã đơn hàng	911401661408
Số vật liệu (12NC)	911401661408
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

