



RoadFlair Pro

BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM

RoadFlair Pro, 39200 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...), Cấp an toàn I

Các đô thị hiện đang cực kỳ chú trọng đến chiến lược tiết kiệm năng lượng hơn bao giờ hết, vì giá năng lượng tăng cao sẽ gây áp lực lên ngân sách. Hệ thống chiếu sáng đường phố tiêu thụ khá nhiều năng lượng. Vì vậy, hoạt động nòng cốt để giúp thành phố tiết kiệm chi phí là phải nâng cấp hệ thống đèn LED đường phố trên quy mô lớn. Chúng tôi nâng cấp đèn RoadFlair Pro để giảm thiểu chi phí, đồng thời tăng tối đa hiệu quả, sự an toàn và chức năng. Quan trọng nhất – RoadFlair Pro có thiết kế được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho đường phố. Dòng đèn đường này không những có hình thức đẹp mà còn mang lại hiệu suất tuyệt vời nhờ công nghệ đèn đầu tương lai, kết hợp với hiệu suất cao (160 lm/W và 200 lm/W), thiết kế cải tiến và khả năng kết nối thông minh, giúp đường phố thêm sáng sủa và đẹp mắt

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thô dịch vụ	Có
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	39.200 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	160 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	240 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
Kết nối	Bộ đầu nối 5 cực
Cáp	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Có

RoadFlair Pro

Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Chiều dài tổng thể	709 mm
Chiều rộng tổng thể	189 mm
Chiều cao tổng thể	129 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	129 x 189 x 709 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Vòng trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	4,770 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-7%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM
Mã đơn hàng	911401661708
Số vật liệu (12NC)	911401661708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

