



# Lampu Tembak LED Tango G4

## BVP493 LED341/NW 255W SWB

Lampu Tembak LED Tango G4, 34100 lm, 255 W, Putih, tergantung driver (1-10V, DALI...), Keamanan kelas I

Lampu tembak LED Philips Tango G4 merupakan jajaran LED Tango generasi ke-4. Rangkaian lampu baru yang menghadirkan daya penerangan lebih tinggi dan memiliki area windage yang dioptimalkan, serta lebih ringan berkat desain teknisnya. Pengenalan produk ini merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area dan olahraga rekreasi. Produk ini menggabungkan sumber cahaya LED terbaru, sistem optik satu bagian, heat sink, dan driver dalam housing yang ringkas dan kuat sesuai standar keamanan yang diakui secara global. Heat sink yang didesain secara khusus memadukan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan luar biasa. Didukung teknologi LED, lampu sorot Tango G4 LED menghadirkan performa superior dan masa pakai lebih lama, membawa pencahayaan area ke tingkat baru.

### Warnings and Safety

- harap perhatikan petunjuk pemasangan

### Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknologi Pencahayaan	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	34.100 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Warna sumber cahaya	Putih

## Lampu Tembak LED Tango G4

Area proyeksi efektif	0,25 m <sup>2</sup>
<b>Pengoperasian dan Kelistrikan</b>	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	92 A
Konsumsi Daya	255 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	5
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)
<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	523 mm
Lebar keseluruhan	525 mm
Tinggi keseluruhan	113 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	113 x 525 x 523 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kaca
Berat Bersih (Bagian)	13,480 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C


### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	BVP493 LED341/NW 255W SWB
Nama lengkap produk	BVP493 LED341/NW 255W SWB
Kode produk lengkap	692234197884500
Kode urutan	911401665207
No. Material (12NC)	911401665207
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6922341978845
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6922341978845

## Dimensional drawing



## Lampu Tembak LED Tango G4

