

PHILIPS

Lighting



GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

BRP715 LED90 WW Solar

Armatüre entegre edilmiş Lityum Ferro Fosfat bataryalı, güneş panelli ve MPPT şarj kontrol cihazlı güneş enerjili sokak lambası. Sağlamlık ve uzun ömür için basınçlı döküm alüminyum. Özel tasarımı direk montaj braketi farklı eğim açlarına, yanıl ve direk üstü montaja olanak sağlar. Gerekğinde ışığın daha iyi dağılması için ayarlanabilir LED modülü.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kablo	
Tertibat dahildir	Evet	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	9.000 lm	Dim Edilebilir	Evet
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Solar dim etme profili	Dimming along with microwave motion sensor
Çalıştırma ve Elektrik		Mekanik ve Muhafaza	
Pil tipi	LiFePO4	Muhafaza Rengi	Siyah
Pil amper saat	24 Ah	Toplam uzunluk	910 mm
Pil voltajı	12.8 V	Genel genişlik	366 mm
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000	Genel yükseklik	133 mm
Panel tipi	Tek kristalli	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	133 x 366 x 910 mm
Panel voltajı	18 V	Malzeme	Alüminyum
Panel tepe gücü	50 W	Pil konumu	Inbuilt
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT		

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	11,840 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRP715 LED90 WW Solar

Tam ürün adı	BRP715 LED90 WW Solar
Tam ürün kodu	872016950726500
Sipariş kodu	50726500
Malzeme No. (12NC)	911401668508
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169507265
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8720169507265

Boyutlu çizim

