

PHILIPS

Lighting



GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

BRP715 LED180 WW Solar

Armatüre entegre edilmiş Lityum Ferro Fosfat bataryalı, güneş panelli ve MPPT şarj kontrol cihazlı güneş enerjili sokak lambası. Sağlamlık ve uzun ömür için basınçlı döküm alüminyum. Özel tasarımı direk montaj braketi farklı eğim açlarına, yanal ve direk üstü montaja olanak sağlar. Gerekliğinde ışığın daha iyi dağılması için ayarlanabilir LED modülü.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	18.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	LiFePO4
Pil amper saat	24 Ah
Pil voltajı	25.6 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	36 V
Panel tepe gücü	80 W
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT

Kablo	-
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Solar dim etme profili	Dimming along with microwave motion sensor

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Siyah
Toplam uzunluk	1345 mm
Genel genişlik	366 mm
Genel yükseklik	133 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	133 x 366 x 1345 mm
Malzeme	Alüminyum
Pil konumu	Inbuilt

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	16,720 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRP715 LED180 WW Solar

Tam ürün adı	BRP715 LED180 WW Solar
Tam ürün kodu	872016950728900
Sipariş kodu	50728900
Malzeme No. (12NC)	911401668708
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169507289
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8720169507289

Boyutlu çizim

