

PHILIPS

Lighting



RoadFlair 第 2 代

BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM1 GC

RoadFlair 第 2 代, 20100 lm, 150 W, 730 暖白光, 類比, 安全等級 I

RoadFlair 第 2 代是全新設計的道路照明產品系列，提供可滿足客戶環照需求的功能，包括兼顧節能與永續性的高流明光效，線條外觀優雅的美學設計，可締造產品可靠性及長效使用壽命的高品質材質和元件，滿足多種應用的專業光學裝置，改善城市運作及創造與時俱進特性的調光與系統控制介面。RoadFlair 第 2 代在價格方面的優勢將可促進道路照明 LED 轉型，進而打造更具永續性的社會和智慧城市。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
客戶服務標籤	是
價值階梯	效能

照明技術	
光通量	20,100 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	130 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	730 暖白光

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	150 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	3 極螺絲接線板
纜線	-

保護等級 IEC	安全等級 I
----------	--------

控制與調光	
可調光	是
控制介面	類比

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	鋁與灰色
整體長度	404 mm
整體寬度	230 mm
整體高度	136 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	136 x 230 x 404 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
淨重 (個)	4.100 kg

RoadFlair 第 2 代

認證與應用

CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM1 GC
--------	---------------------------------------

完整產品名稱	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM1 GC
--------	---------------------------------------

完整產品代碼	911401671406
--------	--------------

訂單代碼	911401671406
------	--------------

材質 Nr. (12NC)	911401671406
---------------	--------------

分子 - 每個包裝的數量	1
--------------	---

分子 - 每一外盒包裝	1
-------------	---

二维绘图

