

PHILIPS

Lighting



GreenUp Round Highbay

BY518P LED110/CW PSU WB GM

GreenUp Round Highbay, 77 W, 11000 lm, 6500 K

GreenUp Round Highbay armatür ürün yelpazesi, fiyat ve performans arasında ideal denge sağlar. Ürün ailesi; çeşitli seçenekler, rekabetçi özellikler ve uzun vadeli kalite ve güvenilirlikle geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Ürün yelpazesi çoğu endüstriyel uygulama için uygundur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	11.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	143 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Etkili projeksiyon alanı	0,06 m ²

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	0,33 A
Güç Tüketimi	77 W

Güç Faktörü (Kesir)	0.95
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	8
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Optik kapak kaplaması	Mat
Genel yükseklik	89 mm
Toplam çap	278 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]

GreenUp Round Highbay

Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,900 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.316, 0.332) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BY518P LED110/CW PSU WB GM
Tam ürün adı	BY518P LED110/CW PSU WB GM
Tam ürün kodu	871951454296999
Sipariş kodu	54296999
Malzeme No. (12NC)	911401672107
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514542969
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
EAN/UPC - Kutu	8719514542969

Boyutlu çizim

