

**PHILIPS**

Lighting



# GreenUp Round Highbay

## BY518P LED110/CW PSU WB GM

GreenUp Round Highbay, 77 W, 11000 lm, 6500 K

Dòng sản phẩm đèn GreenUp Round Highbay mang lại sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất cơ bản và giá cả. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều loại sản phẩm với nhiều tùy chọn, thông số kỹ thuật cạnh tranh, chất lượng và độ tin cậy lâu dài. Dòng sản phẩm này phù hợp cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp.

### Dữ liệu sản phẩm

#### Thông tin chung

Loại nguồn sáng	LED
Thẻ dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất

#### Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	11.000 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	143 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,06 m <sup>2</sup>

#### Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	0,33 A
Mức tiêu thụ điện	77 W

Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,95
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	8
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

#### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-

#### Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Xám
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều cao tổng thể	89 mm
Đường kính tổng thể	278 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Thấu kính

## GreenUp Round Highbay

Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,900 kg
<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.316, 0.332) SDCM<5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	BY518P LED110/CW PSU WB GM

Tên sản phẩm đầy đủ	BY518P LED110/CW PSU WB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871951454296999
Mã đơn hàng	911401672107
Số vật liệu (12NC)	911401672107
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514542969
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8719514542969

### Bản vẽ kích thước

