

# PHILIPS

## Lighting



# GreenUp Round Highbay

## BY518P LED160/NW PSU WB GM

GreenUp Round Highbay, 115 W, 16000 lm, 4000 K

GreenUp Round Highbay armatür ürün yelpazesi, fiyat ve performans arasında ideal denge sağlar. Ürün ailesi; çeşitli seçenekler, rekabetçi özellikler ve uzun vadeli kalite ve güvenilirlikle geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Ürün yelpazesi çoğu endüstriyel uygulama için uygundur.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	16.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	139 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Etkili projeksiyon alanı	0,06 m <sup>2</sup>

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	0,49 A
Güç Tüketimi	115 W

Güç Faktörü (Kesir)	
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	6
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Optik kapak kaplaması	Mat
Genel yükseklik	89 mm
Toplam çap	278 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]

## GreenUp Round Highbay

Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,900 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.385, 0.380) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BY518P LED160/NW PSU WB GM
Tam ürün adı	BY518P LED160/NW PSU WB GM
Tam ürün kodu	871951454295299
Sipariş kodu	54295299
Malzeme No. (12NC)	911401672207
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514542952
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
EAN/UPC - Kutu	8719514542952

### Boyutlu çizim

