

PHILIPS

Lighting



GreenUp Round Highbay

BY518P LED160/CW PSU NB GM

GreenUp Round Highbay, 115 W, 16000 lm, 6500 K

Dòng sản phẩm đèn GreenUp Round Highbay mang lại sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất cơ bản và giá cả. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều loại sản phẩm với nhiều tùy chọn, thông số kỹ thuật cạnh tranh, chất lượng và độ tin cậy lâu dài. Dòng sản phẩm này phù hợp cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	
Loại nguồn sáng	LED		0.95
Thẻ dịch vụ	Có	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	6
Thang giá trị	Hiệu suất	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	16.000 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K	Giao diện điều khiển	-
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	139 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,06 m ²	Màu vỏ đèn	Xám
Vận hành và điện		Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Điện áp đầu vào	220-240 V	Chiều cao tổng thể	89 mm
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Đường kính tổng thể	278 mm
Dòng khởi động	0,49 A	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mức tiêu thụ điện	115 W	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK06 [1 J]
		Kiểu chụp quang học	Thấu kính

GreenUp Round Highbay

Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,900 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.316, 0.332) SDCM<5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BY518P LED160/CW PSU NB GM

Tên sản phẩm đầy đủ	BY518P LED160/CW PSU NB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871951454290799
Mã đơn hàng	911401672707
Số vật liệu (12NC)	911401672707
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514542907
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8719514542907

Bản vẽ kích thước

