



RoadFlair Gen2

BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM

RoadFlair Gen2, 14200 lm, 100 W, 740 neutral white, Analog, Keamanan kelas I

RoadFlair Gen2 merupakan kelompok produk lampu jalan dengan desain baru, diatur untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan, termasuk daya penerangan lumen yang tinggi untuk penghematan energi dan keberlanjutan, desain estetis pada bentuk dan tampilan yang apik, bahan dan komponen berkualitas untuk keandalan dan masa pakai produk yang lama, optik profesional untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi, interface sistem untuk peredupan dan kontrol sebagai peningkatan operasional pemerintah daerah serta menawarkan fitur anti-usang. Harga RoadFlair Gen2 yang cukup bersaing akan mempercepat transformasi LED lampu jalan menjadi lingkungan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan kota yang lebih pintar.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tag servis	Ya	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tangga penawaran	Kinerja	Konsumsi Daya	100 W
Teknis Lampu		Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Flux Cahaya	14.200 lm	Koneksi	Blok koneksi sekrup 3 pin
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Kabel	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Indeks renderasi warna (CRI)	>70	Kontrol dan Peredupan	
Warna sumber cahaya	740 neutral white	Dapat diredupkan	Ya
		Antarmuka kontrol	Analog

RoadFlair Gen2

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Cetak permanen tekanan aluminium
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Panjang keseluruhan	355 mm
Lebar keseluruhan	230 mm
Tinggi keseluruhan	136 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	136 x 230 x 355 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	3,600 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM
Nama lengkap produk	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM
Kode produk lengkap	872016972837000
Kode urutan	911401673306
No. Material (12NC)	911401673306
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169728370
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169728370

Dimensional drawing

