



RoadFlair Gen2

BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM

RoadFlair Gen2, 43500 lm, 300 W, 740 neutral white, Analog, Keamanan kelas I

RoadFlair Gen2 merupakan kelompok produk lampu jalan dengan desain baru, diatur untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan, termasuk daya penerangan lumen yang tinggi untuk penghematan energi dan keberlanjutan, desain estetis pada bentuk dan tampilan yang apik, bahan dan komponen berkualitas untuk keandalan dan masa pakai produk yang lama, optik profesional untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi, interface sistem untuk peredupan dan kontrol sebagai peningkatan operasional pemerintah daerah serta menawarkan fitur anti-usang. Harga RoadFlair Gen2 yang cukup bersaing akan mempercepat transformasi LED lampu jalan menjadi lingkungan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan kota yang lebih pintar.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tag servis	Ya	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tangga penawaran	Kinerja	Konsumsi Daya	300 W
		Faktor Daya (Fraksi)	0.95
		Koneksi	Blok koneksi sekrup 3 pin
		Kabel	-
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	43.500 lm	Dapat diredupkan	Ya
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	Analog
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	>70		
Warna sumber cahaya	740 neutral white		

RoadFlair Gen2

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Cetak permanen tekanan aluminium
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Panjang keseluruhan	702 mm
Lebar keseluruhan	229 mm
Tinggi keseluruhan	149 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	149 x 229 x 702 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	7,000 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
Nama lengkap produk	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
Kode produk lengkap	872016972843100
Kode urutan	911401673706
No. Material (12NC)	911401673706
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169728431
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169728431

Dimensional drawing

