

PHILIPS

Lighting



RoadFlair Gen2

BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM

RoadFlair Gen2, 43500 lm, 300 W, 740 nötr beyaz, Analog, Güvenlik sınıfı I

RoadFlair Gen2, tamamen yeni tasarıma sahip yol aydınlatması ürün ailesidir. Müşterilerin enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek lümen verimi, hoş bir şekil ve görünüm için estetik tasarım, ürün güvenilirliği ve uzun kullanım ömrü için kaliteli malzeme ve bileşenler, çeşitli uygulamalarda kullanma için profesyonel optikler, belediye operasyonlarını iyileştirme ve zamana dayanıklı özellikler için dim etme ve sistem kontrol arayüzü gibi çok yönlü gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. RoadFlair Gen2'nin rekabetçi fiyatı, daha sürdürülebilir bir toplum ve daha akıllı şehirler için yol aydınlatması LED dönüşümünün hızlanmasına yardımcı olabilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	43.500 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	300 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Analog
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum pres döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon

RoadFlair Gen2

Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Toplam uzunluk	702 mm
Genel genişlik	229 mm
Genel yükseklik	149 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	149 x 229 x 702 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Net Ağırlık (Parça Başı)	7,000 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
Tam ürün adı	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
Tam ürün kodu	872016972843100
Sipariş kodu	72843100
Malzeme No. (12NC)	911401673706
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169728431
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8720169728431

Boyutlu çizim

