



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro, 24000 lm, 150 W, 740 nötr beyaz, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Belediyeler, enerji fiyatlarındaki artışların bütçeler üzerindeki baskıyı artırmasıyla enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Sokak aydınlatması önemli miktarda enerji tüketir, dolayısıyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarına yönelik geniş çaplı iyileştirmeler, şehirlerin maliyet tasarrufu çabaları açısından temel öneme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, güvenliği ve işlevselliği en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmek için yükseltildi. En güzel yanı da RoadFlair Pro, şehir sokaklarında çekici estetiğini koruyan, akıcı bir tasarıma sahip. Bu sokak lambaları sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda mükemmel performans da sunar. Geleceğe yönelik teknoloji, yüksek verimlilik (160 lm/W ve 200 lm/W), yenilikçi tasarım ve akıllı bağlantı özelliklerini, sokağınızı daha parlak ve daha iyi gösteren bir lambada bir araya getirir.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | Güç Faktörü (Kesir) | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| Tertibat dahildir | Evet | | 0.95 |
| Değer merdiveni | Teknik özellikler | Bağlantı | 5 kutuplu bağlantı ünitesi |
| | | Kablo | - |
| | | Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Kontroller ve Dim Etme | |
| Işık Akısı | 24.000 lm | Dim Edilebilir | Evet |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K | Kontrol arayüzü | sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...) |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 160 lm/W | | |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | >70 | Mekanik ve Muhafaza | |
| Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz | Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Çalıştırma ve Elektrik | | Optik kapak malzemesi | Polikarbon |
| Giriş Voltajı | 220-240 V | Muhafaza Rengi | Gri |
| Hat Frekansı | 50 or 60 Hz | Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Güç Tüketimi | 150 W | | |

RoadFlair Pro

| | |
|---|--------------------------------------|
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 [5 J saldırılara karşı korunan] |
| Optik kapak tipi | Şeffaf kubbe |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 4,090 kg |
| Onay ve Uygulama | |
| CE işareti | Evet |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40 °C ila 50 °C |
| Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) | |
| Işık akısı toleransı | +/-7% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

| | |
|--|--|
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM |
| Sipariş kodu | 911401673709 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401673709 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |

Boyutlu çizim

