

# PHILIPS

## Lighting



## RoadFlair Pro

RoadFlair Pro, 20300 lm, 130 W, 740 nötr beyaz, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Belediyeler, enerji fiyatlarındaki artışların bütçeler üzerindeki baskıyı artırmasıyla enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Sokak aydınlatması önemli miktarda enerji tüketir, dolayısıyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarına yönelik geniş çaplı iyileştirmeler, şehirlerin maliyet tasarrufu çabaları açısından temel öneme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, güvenliği ve işlevselliği en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmek için yükseltildi. En güzel yanı da RoadFlair Pro, şehir sokaklarında çekici estetiğini koruyan, akıcı bir tasarıma sahip. Bu sokak lambaları sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda mükemmel performans da sunar. Geleceğe yönelik teknoloji, yüksek verimlilik (160 lm/W ve 200 lm/W), yenilikçi tasarım ve akıllı bağlantı özelliklerini, sokağınızı daha parlak ve daha iyi gösteren bir lambada bir araya getirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Güç Faktörü (Kesir)	
Tertibat dahildir	Evet		0.95
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Bağlantı	5 kutuplu bağlantı ünitesi
		Kablo	-
		Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	20.300 lm	Dim Edilebilir	Evet
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Kontrol arayüzü	sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...)
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W		
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Mekanik ve Muhafaza	
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Çalıştırma ve Elektrik		Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Giriş Voltajı	220-240 V	Muhafaza Rengi	Gri
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Güç Tüketimi	130 W		

## RoadFlair Pro

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Şeffaf kubbe
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,440 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 °C ila 50 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM
Sipariş kodu	911401674309
Malzeme No. (12NC)	911401674309
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

### Boyutlu çizim

