



Đèn RoadFlair Gen2

BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM

Đèn RoadFlair Gen2, 10700 lm, 80 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

RoadFlair Gen2 là thiết kế mới của thương hiệu trong dòng sản phẩm đèn đường, với mục tiêu đáp ứng toàn diện yêu cầu của khách hàng, bao gồm hiệu suất quang thông cao giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo tính bền vững, thiết kế có tính thẩm mỹ với hình dáng và diện mạo đẹp, vật liệu và linh kiện chất lượng để đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm cùng tuổi thọ cao, chóa quang học chuyên nghiệp để đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau, tính năng có thể điều chỉnh độ sáng và giao diện điều khiển hệ thống để cải thiện quy trình vận hành trong thành phố và cung cấp những tính năng đón đầu tương lai. RoadFlair Gen2 có giá thành cạnh tranh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang đèn đường LED, hướng tới một xã hội bền vững hơn và thành phố thông minh hơn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thô dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	10.700 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	133 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	730 ánh sáng trắng ấm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	80 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Khởi kết nối vít 3 cực
Cáp	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	Tương tự

Đèn RoadFlair Gen2

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Chiều dài tổng thể	355 mm
Chiều rộng tổng thể	230 mm
Chiều cao tổng thể	136 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	136 x 230 x 355 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	3,600 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM
Mã sản phẩm đầy đủ	872016972823300
Mã đơn hàng	911401674406
Số vật liệu (12NC)	911401674406
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169728233
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8720169728233

Bản vẽ kích thước

