



SmartBright Road

BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 8800 lm, 70 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn

Đèn đường SmartBright rất lý tưởng cho những đường phố mới và cải tiến những cơ sở có sẵn, dòng giải pháp chiếu sáng có giá cả phải chăng này đem lại ánh sáng chất lượng cao với khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm chi phí vận hành.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thô dịch vụ	Có
Thang giá trị	Giá trị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	8.800 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	130 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,08 m ²
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	15 A
Công suất	70 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
Kết nối	Khởi kết nối vít 3 cực

Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Chiều dài tổng thể	383 mm
Chiều rộng tổng thể	249 mm
Chiều cao tổng thể	85 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	85 x 249 x 383 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Chao trong suốt có vỏ trong suốt

SmartBright Road

Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,400 kg
-----------------------	----------

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Đấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	7
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM
-----------------------	---------------------------------------

Tên sản phẩm đầy đủ	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM
---------------------	---------------------------------------

Mã sản phẩm đầy đủ	871951454888600
--------------------	-----------------

Mã đơn hàng	911401676007
-------------	--------------

Số vật liệu (12NC)	911401676007
--------------------	--------------

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
--------------------------------	---

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514548886
------------------------	---------------

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
------------------------------------	---

EAN/UPC - Vô	8719514548886
--------------	---------------

Bản vẽ kích thước

