

# PHILIPS

## Lighting



# SmartBright Road

## BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 12500 lm, 100 W, 暖白光, 安全等級 I

SmartBright Road 適合用於新街道和翻新現有設施，這項經濟實惠的照明解決方案系列結合清晰透徹、高品質的光源與明顯的省電效率，也能降低維護成本。

### 产品数据

| 一般資訊   |    |
|--------|----|
| 內附驅動器  | 是  |
| 客戶服務標籤 | 是  |
| 價值階梯   | 價值 |

  

| 照明技術         |                     |
|--------------|---------------------|
| 光通量          | 12,500 lm           |
| 相關色溫 (標稱)    | 3000 K              |
| 光效 (額定) (標準) | 125 lm/W            |
| 演色性指數 (CRI)  | >70                 |
| 光源色彩         | 暖白光                 |
| 有效投射面積       | 0.11 m <sup>2</sup> |

  

| 運轉與電力     |              |
|-----------|--------------|
| 輸入電壓      | 220-240 V    |
| 電網頻率      | 50 or 60 Hz  |
| 湧入電流      | 15 A         |
| 耗電量       | 100 W        |
| 功率因數 (比值) | 0.9          |
| 連線照明      | 3 極螺絲接線板     |
| 纜線        | 0.5 公尺纜線不含插頭 |

  

|          |        |
|----------|--------|
| 保護等級 IEC | 安全等級 I |
|----------|--------|

  

| 控制與調光 |   |
|-------|---|
| 可調光   | 否 |
| 控制介面  | - |

  

| 機械與外罩          |                        |
|----------------|------------------------|
| 外殼材質           | 鋁色                     |
| 光學罩材質          | 聚碳酸酯                   |
| 外罩色彩           | 灰色                     |
| 整體長度           | 454 mm                 |
| 整體寬度           | 278 mm                 |
| 整體高度           | 85 mm                  |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 85 x 278 x 454 mm      |
| 防水防塵規範 (IP)    | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範       | IK08 [5 J 撞擊防護]        |
| 光學罩類型          | 透明錶含透明外蓋               |
| 淨重 (個)         | 3.050 kg               |

  

| 認證與應用 |              |
|-------|--------------|
| 易燃性標誌 | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| CE 標誌 | 是            |

## SmartBright Road

|                  |                                      |                 |                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 環境溫度範圍           | -40 至 +50 °C                         | 完整產品代碼          | 871951454890900 |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                                      | 訂單代碼            | 911401676207    |
| 光通量容限            | +/-10%                               | 材質 Nr. (12NC)   | 911401676207    |
| 點火色度             | 7                                    | 分子 - 每個包裝的數量    | 1               |
| 功耗容差             | +/-10%                               | EAN/UPC - 產品/案例 | 8719514548909   |
| 產品資料             |                                      | 分子 - 每一外盒包裝     | 1               |
| 下訂產品名稱           | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM | EAN/UPC - 箱     | 8719514548909   |
| 完整產品名稱           | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM |                 |                 |

## 二维绘图

