

PHILIPS

Lighting



SmartBright Road

BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 17500 lm, 140 W, 中性白光, 安全等級 I

SmartBright Road 適合用於新街道和翻新現有設施，這項經濟實惠的照明解決方案系列結合清晰透徹、高品質的光源與明顯的省電效率，也能降低維護成本。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
客戶服務標籤	是
價值階梯	價值
照明技術	
光通量	17,500 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	130 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	中性白光
有效投射面積	0.14 m ²
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	15 A
耗電量	140 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	3 極螺絲接線板
纜線	0.5 公尺纜線不含插頭
保護等級 IEC	安全等級 I
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁色
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
整體長度	509 mm
整體寬度	326 mm
整體高度	85 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	85 x 326 x 509 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	透明鍍含透明外蓋
淨重 (個)	3.850 kg
認證與應用	
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	是

環境溫度範圍	-40 至 +50 °C	完整產品代碼	871951454894700
初始效能 (符合 IEC 標準)		訂單代碼	911401676607
光通量容限	+/-10%	材質 Nr. (12NC)	911401676607
點火色度	7	分子 - 每個包裝的數量	1
功耗容差	+/-10%	EAN/UPC - 產品/案例	8719514548947
產品資料		分子 - 每一外盒包裝	1
下訂產品名稱	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	EAN/UPC - 箱	8719514548947
完整產品名稱	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM		

二维绘图

