

PHILIPS

Lighting



Tango G4 LED 投射燈

BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC

Tango G4 LED 投射燈, 6800 lm, 50 W, 740 中性白光, 安全等級 I

Philips Tango G4 LED 投射燈是 Tango LED 系列的第四代。拜其技術設計之賜，新一輪的照明範圍效率更高、對風區域最佳化且重量更輕盈。本產品推出對範圍廣泛的大面積照明及娛樂運動場照明，是一大福音。其結合了 LED 光源、光學系統、燈杯和驅動器等元件，全部一體成形，符合全球認可的安全性標準。專屬設計的燈杯結合美觀與實用性，確保絕佳的可靠性。Tango G4 LED 投射燈充分運用 LED 技術全力打造，提供優異的效能和加長的使用壽命，將大面積照明提升到全新的境界。

安全提示

· 請特別注意安裝指示

产品数据

一般資訊		耗電量	
內附驅動器	是	耗電量	50 W
客戶服務標籤	是	功率因數 (比值)	0.9
照明技術	LED	連線照明	飛線/電線
價值階梯	效能	纜線	0.5 公尺纜線不含插頭
		保護等級 IEC	安全等級 I
照明技術		控制與調光	
光通量	6,800 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	4000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	136 lm/W		
演色性指數 (CRI)	>70	機械與外罩	
光源色彩	740 中性白光	外殼材質	鋁壓鑄
		光學罩材質	聚碳酸酯
		外罩色彩	灰色
運轉與電力		整體長度	265 mm
輸入電壓	220 至 240 V	整體寬度	419 mm
線路頻率	50 or 60 Hz		

Tango G4 LED 投射燈

整體高度	79 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	79 x 419 x 265 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂罩/外蓋
淨重 (個)	4.430 kg
認證與應用	
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC
完整產品名稱	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC
訂單代碼	911401678706
材質 Nr. (12NC)	911401678706
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

