

# PHILIPS

## Lighting



# Tango G4 LED Işıklandırması

## BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM

Tango G4 LED Işıklandırması, 6800 lm, 50 W, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips Tango G4 LED projektör, Tango LED ailesinin 4. nesil üyesidir. Daha yüksek verim sağlayan ve teknik tasarımı sayesinde optimize edilmiş rüzgar durumu alanına ve daha az ağırlığa sahip yeni aydınlatma serisi. Bu ürün yeniliği, çok çeşitli alan aydınlatması ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor aydınlatma uygulamaları için ideal çözümdür. En yeni LED ışık kaynağını, tek parça optik sistemi, ısı giderici ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı giderici kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan Tango G4 LED projektörler üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lütfen montaj talimatlarına dikkat edin.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	6.800 lm

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	136 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz

  

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

## Tango G4 LED Işıklandırması

Güç Tüketimi	50 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	18
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	265 mm
Genel genişlik	419 mm
Genel yükseklik	79 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	79 x 419 x 265 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,430 kg

### Onay ve Uygulama

CE İşareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP431 LED68/NW 220-240V 50W SMB GM
Tam ürün adı	BVP431 LED68/NW 220-240V 50W SMB GM
Tam ürün kodu	871951454061300
Sipariş kodu	54061300
Malzeme No. (12NC)	911401679406
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514540613
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514540613

