



Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM

Đèn Tango G4 LED Flood, 9100 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Đèn pha Philips Tango G4 LED là phiên bản thứ 4 của dòng đèn Tango LED. Đây là mẫu đèn chiếu xa mới với hiệu quả chiếu sáng cao hơn và diện tích chệch gió được tối ưu hóa, với trọng lượng nhẹ hơn nhờ thiết kế kỹ thuật. Sản phẩm này được đưa ra mang lại một giải pháp lý tưởng cho một chuỗi các ứng dụng chiếu sáng cảnh quan và công trình thể thao giải trí. Đèn tích hợp nguồn sáng LED mới nhất, hệ thống phân bố ánh sáng một mảnh, cùng bộ tản nhiệt và trình điều khiển vào trong bộ khung nhỏ gọn và chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận trên toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt, kết hợp tinh thẩm mỹ và công năng để đảm bảo độ tin cậy vượt trội. Đèn pha Tango G4 LED mang đến hiệu suất vượt trội và tuổi thọ lâu hơn, đưa chiếu sáng cảnh quan lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Cảnh báo và An toàn

- hãy chú ý đến hướng dẫn lắp đặt

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thẻ dịch vụ	Có
Công nghệ chiếu sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	9.100 lm
-------------	----------

Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	130 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz

Đèn Tango G4 LED Flood

Công suất	70 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp 1,5 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	18
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Chiều dài tổng thể	265 mm
Chiều rộng tổng thể	419 mm
Chiều cao tổng thể	79 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	79 x 419 x 265 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate

Trọng lượng tịnh (Bộ)	4,430 kg
-----------------------	----------

Phê duyệt và ứng dụng

Đấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871951454056900
Mã đơn hàng	911401681406
Số vật liệu (12NC)	911401681406
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514540569
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8719514540569

