



## GreenVision Xceed Pro, 12400 lm, 80 W, Beyaz, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Mükemmellik için tasarlanan Xceed Pro, verimliliği, güvenliği ve işlevselliği artırırken maliyetleri düşürecek şekilde yükseltildi. Zarif tasarımı, temiz ve çekici estetiği üstün performansla kusursuz bir şekilde harmanlayarak modern sokak manzaralarına uyum sağlıyor. Xceed Pro, görsel çekiciliğinin ötesinde, ileri düzey yetenekler de sunuyor: geleceğe dönük teknoloji, sektör lideri verimlilik, dünya standartlarında aydınlatma tasarımı, zahmetsiz bakım, esnek kurulum, akıllı bağlantı. Ayrıca, düşük mavi spektrum renk sıcaklıklarına sahip seçenekler sunarak, hem kentsel hem de doğal çevreyle uyumu garanti altına alarak, çevreye duyarlı yol ve sokak aydınlatma ihtiyaçlarını da özenle karşılıyor.

### Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler

### Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	12.400 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	155 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	Beyaz

## Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	72 A
Güç Tüketimi	80 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...)

## Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	RAL7040
Toplam uzunluk	457 mm
Genel genişlik	309 mm
Genel yükseklik	120 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	120 x 309 x 457 mm

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,700 kg

## Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

## Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP581 LED124/NW 80W DM PSRD
Sipariş kodu	911401685809
Malzeme No. (12NC)	911401685809
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

[DIMENSIONALDRAWING]

**BRP581**

Side Entry

Post Top

