



Lampu Tembak LED Tango G4

BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM

Lampu Tembak LED Tango G4, 20600 lm, 150 W, 740 neutral white, Keamanan kelas I

Lampu tembak LED Philips Tango G4 merupakan jajaran LED Tango generasi ke-4. Rangkaian lampu baru yang menghadirkan daya penerangan lebih tinggi dan memiliki area windage yang dioptimalkan, serta lebih ringan berkat desain teknisnya. Pengenalan produk ini merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area dan olahraga rekreasi. Produk ini menggabungkan sumber cahaya LED terbaru, sistem optik satu bagian, heat sink, dan driver dalam housing yang ringkas dan kuat sesuai standar keamanan yang diakui secara global. Heat sink yang didesain secara khusus memadukan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan luar biasa. Didukung teknologi LED, lampu sorot Tango G4 LED menghadirkan performa superior dan masa pakai lebih lama, membawa pencahayaan area ke tingkat baru.

Warnings and Safety

- harap perhatikan petunjuk pemasangan

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknologi Pencahayaan	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	20.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	137 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Warna sumber cahaya	740 neutral white

Lampu Tembak LED Tango G4

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	150 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	18
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	347 mm
Lebar keseluruhan	414 mm
Tinggi keseluruhan	77 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	77 x 414 x 347 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]

Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	6,190 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM
Nama lengkap produk	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM
Kode produk lengkap	871951454047700
Kode urutan	911401689106
No. Material (12NC)	911401689106
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514540477
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8719514540477

