



GreenVision Xceed Pro, 25800 lm, 150 W, Beyaz, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Mükemmellik için tasarlanan Xceed Pro, verimliliği, güvenliği ve işlevselliği artırırken maliyetleri düşürecek şekilde yükseltildi. Zarif tasarımı, temiz ve çekici estetiği üstün performansla kusursuz bir şekilde harmanlayarak modern sokak manzaralarına uyum sağlıyor. Xceed Pro, görsel çekiciliğinin ötesinde, ileri düzey yetenekler de sunuyor: geleceğe dönük teknoloji, sektör lideri verimlilik, dünya standartlarında aydınlatma tasarımı, zahmetsiz bakım, esnek kurulum, akıllı bağlantı. Ayrıca, düşük mavi spektrum renk sıcaklıklarına sahip seçenekler sunarak, hem kentsel hem de doğal çevreyle uyumu garanti altına alarak, çevreye duyarlı yol ve sokak aydınlatma ihtiyaçlarını da özenle karşılıyor.

Genel Bilgiler

| | |
|-------------------|-------------------|
| Tertibat dahildir | Evet |
| Değer merdiveni | Teknik özellikler |

Işık Teknik Ayrıntıları

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Işık Akısı | 25.800 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 172 lm/W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 70 |
| Işık kaynağı rengi | Beyaz |

Çalıştırma ve Elektrik

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Hat Frekansı | 50 or 60 Hz |
| Kalkış Akımı | 76,5 A |
| Güç Tüketimi | 150 W |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.95 |
| Bağlantı | 3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu |
| Kablo | - |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |

Kontroller ve Dim Etme

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Dim Edilebilir | Evet |
| Kontrol arayüzü | sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...) |

Mekanik ve Muhafaza

| | |
|--|--------------------|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
| Reflektör malzemesi | Polikarbon |
| Optik kapak malzemesi | Temperlenmiş cam |
| Muhafaza Rengi | RAL7040 |
| Toplam uzunluk | 554 mm |
| Genel genişlik | 309 mm |
| Genel yükseklik | 120 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 120 x 309 x 554 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK09 [10 J] |
| Optik kapak tipi | Temperlenmiş cam |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 4,600 kg |

Onay ve Uygulama

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CE işareti | Evet |
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40 - +50 °C |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------|-------------|
| Işık akısı toleransı | -10% / +10% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Ürün Verileri

| | |
|--|-------------------------------|
| Sipariş ürün adı | BRP583 LED258/NW 150W DM PSRD |
| Sipariş kodu | 911401689609 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401689609 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |

[DIMENSIONALDRAWING]

