



GreenVision Xceed Pro, 25400 lm, 150 W, Beyaz, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Mükemmellik için tasarlanan Xceed Pro, verimliliği, güvenliği ve işlevselliği artırırken maliyetleri düşürecek şekilde yükseltildi. Zarif tasarımı, temiz ve çekici estetiği üstün performansla kusursuz bir şekilde harmanlayarak modern sokak manzaralarına uyum sağlıyor. Xceed Pro, görsel çekiciliğinin ötesinde, ileri düzey yetenekler de sunuyor: geleceğe dönük teknoloji, sektör lideri verimlilik, dünya standartlarında aydınlatma tasarımı, zahmetsiz bakım, esnek kurulum, akıllı bağlantı. Ayrıca, düşük mavi spektrum renk sıcaklıklarına sahip seçenekler sunarak, hem kentsel hem de doğal çevreyle uyumu garanti altına alarak, çevreye duyarlı yol ve sokak aydınlatma ihtiyaçlarını da özenle karşılıyor.

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	25.400 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	169 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	Beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	67 A
Güç Tüketimi	150 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...)

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	RAL7040
Toplam uzunluk	554 mm
Genel genişlik	309 mm
Genel yükseklik	170 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	170 x 309 x 554 mm

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	5,000 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP583 LED254/NW 150W DM PSD P7
Sipariş kodu	911401691009
Malzeme No. (12NC)	911401691009
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

[DIMENSIONALDRAWING]

