



Nástěnné svítidlo Uni

BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012

Nástěnné svítidlo Uni, 5000 lm, 40 W, 730 teplá bílá,
Bezpečnostní třída I

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Nástěnné svítidlo Philips Uni lze snadno instalovat podle potřeb konkrétní situace a poskytne vašemu okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Nástěnné svítidlo Philips Uni vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220 až 240 V
Typ systému světelného zdroje	LED	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Hodnotový žebříček	Výkon	Spotřeba energie	40 W
Záruční lhůta	3 roky	Účinnost (zlomek)	0.95
Světelné technické		Připojení	Třípólová připojovací jednotka
Světelný tok	5 000 lm	Kabel	Kabel bez konektoru
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	70	Stmívatelné	Ne
Barva světelného zdroje	730 teplá bílá	Rozhraní řízení	-

Nástěnné svítidlo Uni

Mechanické a materiály

Materiál těla	Tlakově lité hliníky
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Barva těla	Šedá
Celková délka	222 mm
Celková šířka	150 mm
Celková výška	359 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	359 x 150 x 222 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Typ optického krytu	Ploché sklo
Celková hmotnost (kus)	4,190 kg

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Označení a balení

Objednací název produktu	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
Celý název výrobku	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
Full EOC	692382861082199
Kód objednávky	61082199
Číslo materiálu (12NC)	911401696708
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	6923828610821
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	6923828611088

Rozměrové výkresy

